

KERN CP10-3P9

Células de pesaje "single-point" de acero inoxidable con protección IP69K



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	10 kg
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	6-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-35 °C
Temperatura máxima de uso:	65 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	230 x 115 x 45 mm
Peso bruto:	1,065 kg
Peso neto:	999 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones (AxPxA):	150 x 40 x 25 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	400 x 400 x 0 mm
Longitud del cable:	3 m

Piktogramme

STANDARD

