

# KERN CP300-3P9

Células de pesaje "single-point" de acero inoxidable con protección IP69K



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	300 kg
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

## Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-35 °C
Temperatura máxima de uso:	65 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	280 x 175 x 125 mm
Peso bruto:	3,322 kg
Peso neto:	2,793 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones (AxPxA):	174 x 45 x 64 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxA):	800 x 800 x 0 mm
Longitud del cable:	3 m

## Piktogramme

STANDARD

