

KERN CR 30000-1Q1

Células de carga de acero inoxidable



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	30 t
Clase OIML:	C1
Combined Error:	0,050 %
Load cell connection:	4-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	1000e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-50 °C
Temperatura máxima de uso:	70 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	220 x 135 x 100 mm
Peso bruto:	3,070 kg
Peso neto:	2,800 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Longitud del cable:	10 m
---------------------	------

Piktogramme

STANDARD

