

KERN HDB 10K-2XL



Prácticas, económicas y siempre al alcance de la mano â ahora también en versión XL para grandes cargas



Sistema de medición

| | |
|---|-------------------------|
| Campo de pesaje [Max]: | 15 kg |
| Intervalo de estabilización en condiciones de labo: | 2 s |
| Lectura [d]: | 10 g |
| Linealidad: | 30 g |
| Peso recomendado para ajuste: | 10 kg (M1) |
| Posibilidades de ajuste: | Ajuste con pesa externa |
| Precisión (el [Max]): | 0,500 % |
| Reproducibilidad: | 10 g |
| Resolución: | 1500 |
| Sistema de pesaje: | Bandas extensométricas |
| Tiempo de calentamiento: | 10 min |
| Unidades de pesaje: | kg lb N |

Indicación

| | |
|------------------------------|----------|
| Dígitos de alto de pantalla: | 1,200 cm |
|------------------------------|----------|

Funciones

| | |
|--------------------|----|
| Función Data Hold: | si |
|--------------------|----|

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|-------|
| Humedad ambiental máxima: | 90 % |
| Temperatura ambiental mínima: | 5 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 35 °C |

Suministro energético

| | |
|---------------------------|-------------|
| Baterij: | 2x1.5 V AAA |
| Tiempo de funcionamiento: | 180 h |

Servicio

Adjustment at the location of installation: 961-248

| | |
|--------------------|----------|
| Certificado DAkkS: | 963-128H |
|--------------------|----------|

Categoría

| | |
|----------------|-------------------|
| Categoría: | Balanzas |
| Product Group: | Balanza de colgar |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 70 x 150 x 225 mm |
| Peso bruto: | 440 g |
| Peso neto: | 190 g |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|------------------------------|-------------------|
| Dimensiones carcasa (AxPxX): | 107 x 25 x 101 mm |
| Dimensiones totales (AxPxX): | 202 x 25 x 101 mm |
| Material carcasa: | Plástico |

Piktogramme

STANDARD



OPTION

