

# KERN CT3000-3P2

Células de medición de acero inoxidable



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	3 t
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	3
Y value:	10000

## Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-35 °C
Temperatura máxima de uso:	65 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	285 x 195 x 95 mm
Peso bruto:	2 g
Peso neto:	950 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones (AxPxX):	171,5 x 40 x 38,1 mm
Longitud del cable:	6 m

## Piktogramme

STANDARD

