

KERN CT10000-3P1

Células de medición de acero inoxidable



Sistema de medición

| | |
|------------------------------------|----------|
| Campo de pesaje [Max]: | 10 t |
| Clase OIML: | C3 |
| Combined Error: | 0,023 % |
| Load cell connection: | 4-Leiter |
| Resolution Load cell â Verifiable: | 3000 e |
| Valor característico nominal: | 3 |
| Y value: | 10000 |

Condiciones ambiente

| | |
|-------------------------------|--------|
| Temperatura ambiental mínima: | -35 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 65 °C |
| Temperatura máxima de uso: | 40 °C |
| Temperatura mínima de uso: | -10 °C |

Embalaje & expedición

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Dimensiones embalaje (AxPxX): | 330 x 120 x 105 mm |
| Peso bruto: | 4,100 kg |
| Peso neto: | 3,800 kg |
| Plazo de entrega: | 24 h |
| Tipo de envío: | Servicio de paquetería |

Diseno

| | |
|----------------------|------------------------|
| Dimensiones (AxPxX): | 222,3 x 52,4 x 50,8 mm |
| Longitud del cable: | 6 m |

Piktogramme

STANDARD

