


KERN CS2500-3P1

Célula de medición âSâ de 4 conductores para mediciones de fuerza y de masa

KERN[®]

Piktogramme

STANDARD



Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	2,500 t
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,020 %
Load cell connection:	4-Leiter
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-35 °C
Temperatura máxima de uso:	65 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	205 x 170 x 60 mm
Peso bruto:	1,399 kg
Peso neto:	1,292 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

Diseno

Dimensiones (AxPxA):	76,2 x 101,6 x 27,2 mm
Longitud del cable:	6 m