

# KERN ECE 10K-3N

Plana, móvil y sin complicaciones

# KERN®



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	10 kg
Intervalo de estabilización en condiciones de labo:	2 s
Lectura [d]:	5 g
Linealidad:	20 g
Peso recomendado para ajuste:	5 kg (M3)
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Reproducibilidad:	5 g
Resolución:	2000
Sistema de pesaje:	Bandas extensométricas
Tiempo de calentamiento:	10 min
Unidades de pesaje:	kg

## Indicación

Dígitos de alto de pantalla:	2,100 cm
------------------------------	----------

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental máxima:	80 %
Temperatura ambiental mínima:	5 °C
Temperatura máxima de uso:	35 °C

## Suministro energético

Acumulador:	Rchrg. battery optional
Fuente de alimentación:	Adaptador de red
Pila:	6x1.5 V AA
Tensión de entrada:	220 V - 240 V AC 50 Hz
Tiempo de carga:	10 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h
Tiempo de funcionamiento:	100 h

## Servicio

Alineación en el lugar de instalación:	961-248
Certificado DAkkS:	963-128

## Categoría

Categoría:	Balanzas
Product Group:	Balanza de mesa

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxX):	370 x 330 x 100 mm
Peso bruto:	2,500 kg
Peso neto:	1,500 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Dimensiones carcasa (AxPxX):	320 x 300 x 60 mm
Dimensiones del plato de pesaje (AxPxX):	320 x 260 x 60 mm
Material carcasa:	Plástico
Material de plato de pesaje:	Plástico
Superficie de pesaje (AxP):	320 x 260 mm

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION

