

# KERN HFD6T-3

Robusta balanza de gr a de alta resoluci n y hasta 12 toneladas



Lectura [d]:	500 g   1000 g   2000 g
Linealidad:	1 kg   2 kg   4 kg
Posibilidades de ajuste:	Ajuste con pesa externa
Precisi�n (del [Max]):	0,200 %
Rango de tara:	5,998 t
Reproducibilidad:	500 g   1000 g   2000 g
Resoluci�n:	3 3.000 3.000
Sistema de pesaje:	Bandas extensom�tricas
Tiempo de calentamiento:	10 min   10 min   10 min
Unidades de pesaje:	kg

## Indicaci n

D�gitos de alto de pantalla:	3 cm
------------------------------	------

## Funciones

Funci�n standby:	si
------------------	----

## Condiciones ambiente

Humedad ambiental m�xima:	95 %
Humedad ambiental m�nima:	10 %
Temperatura ambiental m�nima:	-10 �C
Temperatura m�xima de uso:	40 �C

## Suministro energ tico

Fuente de alimentaci�n:	Adaptador de red
Fuente de alimentaci�n/adaptador incluido:	CH EURO UK
Pila:	1x12V Type 23A
Tensi�n de entrada:	110 V - 240 V AC
Tiempo de carga:	12 h
Tiempo de funcionamiento:	70 h
Tiempo de funcionamiento:	30 h

## Servicio

Alineaci�n en el lugar de instalaci�n:	961-252
--	---------

Certificado DAkkS:	963-132H
--------------------	----------

## Categor a

Product Group:	Balanza de gr�a
----------------	-----------------

## Embalaje & expedici n

Dimensiones embalaje (AxPxX):	725 x 270 x 275 mm
n/a:	3481
Peso bruto:	15,800 kg
Peso neto:	15 kg
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de env�o:	Servicio de paqueter�a

## Sistema de medici n

Campo de pesaje [Max]:	1,500 t   3 t   6 t
Intervalo de estabilizaci�n en condiciones de labo:	2 s

# KERN HFD6T-3

Robusta balanza de grÃa de alta resoluci3n y hasta 12 toneladas



## Diseo

Dimensiones (AxPxA): 194 x 471 x 129 mm

Dimensiones del aparato indicador (AxPxA): 160 x 120 x 160 mm

Material carcasa: Aluminium fundido

## Piktogramme

### STANDARD



### OPTION



### FACTORY

