


# KERN CO10-Y4

Células de medición miniatura de acero inoxidable tipo botón

**KERN**<sup>®</sup>



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	10 kg
Combined Error:	0,500 %
Load cell connection:	4-wire
Valor característico nominal:	1

## Condiciones ambiente

Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	0 °C

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxAl):	150 x 100 x 38 mm
Peso bruto:	59 g
Peso neto:	21 g
Plazo de entrega:	24 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Longitud del cable:	2 m
---------------------	-----