

# KERN CR 2000-3P1

Células de carga de acero inoxidable



## Sistema de medición

Campo de pesaje [Max]:	2 t
Clase OIML:	C3
Combined Error:	0,023 %
Load cell connection:	4-wire
Resolution Load cell â Verifiable:	3000 e
Valor característico nominal:	2
Y value:	10000

## Condiciones ambiente

Temperatura ambiental mínima:	-50 °C
Temperatura máxima de uso:	70 °C
Temperatura máxima de uso:	40 °C
Temperatura mínima de uso:	-10 °C

## Embalaje & expedición

Dimensiones embalaje (AxPxA):	220 x 220 x 85 mm
Peso bruto:	1,316 kg
Peso neto:	973 g
Plazo de entrega:	96 h
Tipo de envío:	Servicio de paquetería

## Diseno

Longitud del cable:	6 m
---------------------	-----

## Piktogramme

STANDARD

