

Comptage 001

CONTAX 40A MECA

Ref 030925



CONTAX 40A LCD

Ref 031001




Compteurs totalisateurs de kWh
Réseau monophasé
Branchement direct
Fixation modulaire
Caches-bornes plombables


Principales caractéristiques

- Tension de référence : 230 Vca (-20, +15 %).
- Courant de démarrage : 20 mA.
- Courant nominal : 5A.
- Courant maximum, I_{max} : 40A.
- Sortie impulsion SO : 1000 Imp/kWh, de 18 à 27 Vcc, I_{max} : 27 mA. Durée impulsion : 90 ms.
- Affichage :
 - mécanique : 6 chiffres dont une décimale rouge.
 - LCD : 7 chiffres dont deux décimales.
- Précision : classe 1.
- Conforme aux normes IEC 61036 et CE.
- Consommation : 0,4 W.
- Température de fonctionnement : - 20 à + 65 °C.
- Tolérance de l'humidité de l'air : moyenne 75%, courte durée 95%.

Dimensions boîtier



Raccordement



Repérage des bornes :
 1 et 3 = L = phase 4 et 6 = N = neutre
 20 et 21 = sortie impulsions (facultative)