



LANTERNE DYNAMO 24 LED

Réf. CR-1073C

Cette lanterne est rechargeable de 3 manières différentes :

1. Par générateur dynamo grâce à une manivelle placée dans le socle de la lanterne,
2. Avec l'adaptateur secteur 230V (fourni),
3. Avec un cordon allume-cigare 12V (fourni).

ÉCLAIRAGE 24 LED

CARACTERISTIQUES :

Puissance : 40 lumens

Portée : 15m

Alimentation : par accu 6V/4Ah

Autonomie : * 1 minute de tour de manivelle = 20 minutes d'éclairage

* 15h de charge par branchement = 35h d'éclairage (*adaptateur secteur ou voiture*).

Poids : 1,1 kg.

Dimension : Ø 140 x 290 mm.

Livrée avec chargeur 220V et cordon 12V.

COMPOSITION DE LA LANTERNE :

- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| 1/ Couvercle | 5/ Bouton On/off |
| 2/ 24 Led blanches | 6/ Poignée rabattable |
| 3/ Indicateur de charge | 7/ Manivelle dynamo |
| 4/ Connecteur DC 6V | |

COMMENT RECHARGER LA LANTERNE

ATTENTION, NE PAS RECHARGER QUAND LA LAMPE EST ALLUMÉE

- Branchez l'adaptateur secteur 220V sur une prise 220V et connectez la prise jack sur le côté de la lampe.
- Si vous voulez recharger à l'aide de l'adaptateur allume-cigares, branchez sur le secteur de votre voiture et ploguez la prise jack sur le côté de la lampe.
- Pour la recharger à l'aide de la manivelle, déployez la manivelle intégrée dans le socle et tournez plusieurs dizaines de secondes dans le sens des aiguilles d'une montre.

ALLUMEZ LA LANTERNE en appuyant sur le bouton On/Off.

PRECAUTIONS

- Ne pas charger la lanterne plus de 24 heures en continu.
- A recharger minimum tous les 2 mois.
- Ne pas exposer la lanterne à des températures extrêmes.

DISTRIBUE PAR :

SA MOURET - 16 rue Ampère - -91430 IGNY – France

Tel : 01 69 41 90 77 - Fax : 01 69 41 37 64 - www.mouretlight.com - fusion4@wanadoo.fr