

## LAMPE TORCHE RECHARGEABLE LED REBEL 90

Cette lampe rechargeable dispose d'une LED ultra puissante qui vous offre un faisceau lumineux supérieur à 100m de qualité. Elle est équipée d'une batterie Lithium rechargeable et dispose de deux systèmes de charge, (secteur 230V et prise allume-cigare). Allumage Tactique On/off très pratique.

La mise en place de la batterie est très simple.

- 1- Dévissez la partie arrière de la lampe (*celle qui comporte l'interrupteur*) et introduisez la batterie en vérifiant que vous mettez bien le coté (+) en premier et le (-) coté de la partie à revisser. Bien revisser la partie arrière sans forcer sur le pas de vis.



- 2- Pour charger la lampe, référez-vous au schéma ci-dessous, pas besoin de retirer la batterie, il suffit simplement de dévisser la tête de la lampe pour accéder au Plug de charge et venir connecter selon votre choix de charge le secteur 230V ou le chargeur allume-cigare.

Une fois la charge terminée, le voyant passera au vert (*environ 6 heures de charge*). Il suffira de déconnecter l'appareil de charge et revisser la tête de la lampe pour pouvoir l'allumer.



**Attention, en aucun cas, vous ne pourrez vous servir de votre lampe si cette dernière n'est pas complètement revissée.**

Il est fortement interdit de se servir d'autre batterie avec ce produit.

N'utiliser que des batteries de même référence.

Il est fortement conseillé de décharger et recharger régulièrement les batteries pour optimiser la durée de vie du lithium.

### CARACTERISTIQUES

LED : PHILIPS Rebel 180 Lumens

Portée : + 100 m

Autonomie : 6hrs

Temps de Charge : 6hrs

Batterie : Lithium 2400Mah

Poids : 140 gr

Taille : 14 cm