

KERN GAB12K0.1N

Kontroll- und Portionierwaage, auch mit Eichzulassung [M]



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 100 mg |
| Linéarité: | 300 mg |
| Plage de tare: | -12000000 mg |
| Poids de réglage recommandé: | 12 kg (F2) |
| Portée [Max]: | 12 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 100 mg |
| Résolution: | 120000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | g kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2,400 cm |
|------------------------------|----------|

Comptage

| | |
|---|--------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 100 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 1 g |
| Résolution de comptage: | 120000 |

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Humidité de l'air minimale: | 0 % |
| Température ambiante minimale: | 0 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional - intern |
| Durée de fonction: | 90 h |
| Durée de fonction: | 40 h |
| n/a: | CH EURO UK |

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------|
| Temps de charge: | 12 h |
| Tension d'entrée: | 110 V - 230 V AC |

Prestation

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-128 |
|-------------------|---------|

Catégorie

| | |
|----------------|------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de table |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 450 x 380 x 210 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 4,200 kg |
| Poids net: | 3 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 320 x 350 x 125 mm |
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 320 x 330 x 125 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 320 x 350 x 125 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds À vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 294 x 225 mm |