



Catégorie

Marque	Sauter
Catégorie de produits	Mesure de dureté
Groupe de produit	Duromètre Leeb
Famille de produits	HMM

Système de mesure

Plage de mesure [Min] (HLx)	170
Plage de mesure [Max] (HLx)	960
Lecture dureté [d] (HLx)	1
Objet d'essai épaisseur [Min]	3 mm
Échelles de dureté	HLD
Objet d'essai poids minimal [Min]	2 kg
Duromètre Leeb type de capteur	D
Bloc de contrôle compris	✓

Unités de mesure	HL HV HB HRB HRC MPa
------------------	-------------------------------------

Tolérance (% de [Max])	1%
Sonde de mesure longueur	14,6 cm
Sonde de mesure diamètre	2 cm

Écran

Écran type	LCD
------------	-----

Forme de construction

Dimensions (L×P×H)	150×80×30 mm
Dimensions boîtier (L×P×H)	150×80×30 mm
Matériau boîtier	plastique
Échelle - Type d'affichage	Numérique

Fonctions

Mesure à 360° possible	✓
Fonction mémoire	✓
Mémoire - nombre de résultats	9
Mémoire - nombre de (marquage des) échantillons	1
Fonction statistique	✓
Auto-Off intervalle(s) en fonctionnement sur piles/batteries	3 min

Alimentation en énergie

Alimentation fourni	Pile Batterie
Type de pile/accu	Alcalin (-manganèse) NiMH
Pile	3×1,5 V AAA
Pile temps de chargement	30 h
Pile capacité	1.200 mAh
Pile tension	4,5 V
Nombre de cellules de pile	3
Pile - Poids individuel	139,8 g
Pile - Poids total dans l'article	419,4 g
Pile - Structure/forme	Cellules individuelles
Capacité de la pile (Wh)	1,8 Wh
Batterie	7.2V, 700 mA
Pile/batterie connectée	non connecté, joint

Conditions environnementales

Température ambiante [Min]	0 °C
Température ambiante [Max]	50 °C
Température de stockage [Min]	-10 °C
Température de stockage [Max]	40 °C

Homologation

Sigle CE	✓
----------	---

Services

Numéro d'article pour étalonnage usine	961-131
--	---------

Emballage & expédition

Délais de livraison	1 d
Dimensions emballage (L×P×H)	380×280×80 mm
Mode de livraison	Service de colis
Poids net env.	0,25 kg
Poids brut env.	4,6 kg
Poids d'expédition	4,56 kg

Informations sur le produit

GTIN/Numéro EAN	4045761139657
Classification REACH	pas de substances interdites

Pictogrammes

STANDARD



OPTION

