

Antenne Aurel verticale AS868

Code : 190111

Cette notice fait partie du produit. Elle contient des informations importantes concernant son utilisation. Tenez-en compte, même si vous transmettez le produit à un tiers.

Conservez cette notice pour tout report ultérieur !

Note de l'éditeur

Cette notice est une publication de la société Conrad, 59800 Lille/France. Tous droits réservés, y compris la traduction. Toute reproduction, quel que soit le type (p.ex. photocopies, microfilms ou saisie dans des traitements de texte électronique) est soumise à une autorisation préalable écrite de l'éditeur. Reproduction, même partielle, interdite.


Cette notice est conforme à l'état du produit au moment de l'impression.

Données techniques et conditionnement soumis à modifications sans avis préalable.

© Copyright 2001 par Conrad. Imprimé en CEE.

XXX/10-07/JV

The logo for Conrad, featuring the word "CONRAD" in a bold, italicized, sans-serif font. The letter "C" is stylized with a thick, curved line that loops around the top and left sides of the letter.



Description

Antenne de type vertical pour toute utilisation à l'extérieur.
 Fréquences disponibles : 433,92 MHz ou 868,3 MHz.
 Alimentée par un câble coaxial de 2,50 mètres RG58MIL-C17 de 50 Ohms.
 Sur demande : support de fixation.

Caractéristiques techniques

Caractéristiques	MIN	Type	MAX	Unité
Impédance		50		Ohm
Socle	PVC noir			
Antenne	En acier inox noir			
Câble coaxial de 50 Ohms		2,5		m
Connecteur BNC	Sur demande			
Température de fonctionnement	-20 C		+80°C	°C