

**Ethernet industriel
IE-CCM****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 16

D-32758 Detmold

Germany

Fon: +49 5231 14-0

Fax: +49 5231 14-292083

www.weidmueller.com



Le module de liaison de Weidmüller vous sera utile à chaque fois que vous devrez réparer un câble d'installation abîmé ou le prolonger sans réserve de câble, dans un espace confiné.

Informations générales de commande

Type	IE-CCM
Référence	8808410000
Version	Module de liaison, Cat.7 (ISO/IEC 11801), IP20
GTIN (EAN)	4032248505999
Cdt.	1 pièce(s)

Ethernet industriel IE-CCM

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 16
 D-32758 Detmold
 Germany
 Fon: +49 5231 14-0
 Fax: +49 5231 14-292083
 www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Longueur	112 mm	Longueur (pouces)	4,409 inch
Largeur	37 mm	Largeur (pouces)	1,457 inch
Hauteur	20 mm	Hauteur (pouces)	0,787 inch
Poids net	157 g		

Températures

Température de fonctionnement	Température de stockage
Température de pose	

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Caractéristiques générales

Raccordement 1	IDC	Raccordement 2	IDC
Description de l'article	Module de liaison	Couleur	gris
Matériau de base du boîtier	Boîtier métallique entièrement blindé	Catégorie	Cat. 7 (ISO/IEC 11801)
Diamètre de la gaine, min.	5,5 mm	Diamètre de la gaine, max.	9,6 mm
Type de montage		Blindage	Raccordement du blindage 360° ne pouvant pas être perdu, dont extracteur isolé
	Montage sur paroi		
Degré de protection	IP20		

Classifications

ETIM 3.0	EC001264	ETIM 4.0	EC001264
ETIM 5.0	EC001264	ETIM 6.0	EC002780
UNSPSC	43-17-27-10	eClass 5.1	27-25-05-04
eClass 6.2	27-25-05-04	eClass 7.1	27-25-05-04
eClass 8.1	19-17-01-25	eClass 9.0	27-14-11-52
eClass 9.1	27-14-11-52		

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Brochure/Catalogue	FL FIELDWIRING EN PI PROFINET CABLING EN
Documentation utilisateur	MAN IE GUIDE DE MAN IE GUIDE EN