

UT 4-TWIN/ 1P-PE

Référence: 3060283



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=3060283>

BJ pour conducteur de protection, Mode de raccordement: Raccord vissé/enfichable, section :0,14 mm² - 6 mm², AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Coloris: vert/jaune, Type de montage: NS 35/7,5, NS 35/15

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 090377
Unité d'emballage	50 pcs.
Tarif douanier	85369010
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 243 (CL-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Généralités

Nombre d'étages	1
Nombre de connexions	3
Coloris	vert/jaune
Matériau isolant	PA
Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0

Dimensions

Largeur	6,2 mm
Longueur	55,7 mm

Hauteur NS 35/7,5	47,5 mm
Hauteur NS 35/15	55 mm

Caractéristiques techniques

Tension de choc assignée	6 kV
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	III
Groupe d'isolant	I
Connexion selon la norme	CEI 61984
Paroi latérale ouverte	ja

Caractéristiques de raccordement

Section de conducteur rigide min.	0,14 mm ²
Section de conducteur rigide max.	6 mm ²
Section du conducteur AWG/kcmil min.	26
Section du conducteur AWG/kcmil max.	10
Section de conducteur souple min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple max.	6 mm ²
Section de conducteur souple AWG min.	26
Section de conducteur AWG souple max.	10
Section de conducteur souple avec embout sans cône d'entrée isolant max.	0,14 mm ²
	4 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant min.	0,14 mm ²
Section de conducteur souple avec embout et cône d'entrée isolant max.	4 mm ²
2 conducteurs rigides de même section min.	0,14 mm ²
2 conducteurs rigides de même section max.	1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section min.	0,14 mm ²
2 conducteurs souples de même section max.	1,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant min.	0,5 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec TWIN-AEH et cône d'entrée isolant max.	1 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant min.	0,14 mm ²
2 conducteurs souples de même section avec AEH sans cône d'entrée isolant max.	1,5 mm ²

Mode de raccordement	Raccord vissé/enfichable
Longueur à dénuder	9 mm
Gabarit	A4
Filetage vis	M3
Couple de serrage min.	0,6 Nm
Couple de serrage max.	0,8 Nm

Approbations



Homologations

CSA, cULus Recognized, GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :

Accessoires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
0201731	MPS-IH BK	Manchon isolant, Coloris: noir
0201689	MPS-IH BU	Manchon isolant, Coloris: bleu
0201702	MPS-IH GN	Manchon isolant, Coloris: vert
0201728	MPS-IH GY	Manchon isolant, Coloris: gris
0201676	MPS-IH RD	Manchon isolant, Coloris: rouge
0201663	MPS-IH WH	Manchon isolant, Coloris: blanc
0201692	MPS-IH YE	Manchon isolant, Coloris: jaune
0201744	MPS-MT	Fiche de contrôle
3032871	PAI-4-N GY	Adaptateur d'essai, Coloris: gris
3030996	PS-6	Adaptateur d'essai, Coloris: rouge
3038736	PS-6/2,3MM RD	Fiche de contrôle, Coloris: rouge
Flasque		
3045237	D-UT 4-TWIN/ 1P	Flasque d'extrémité, Longueur: 55,7 mm, Largeur: 2,2 mm, Coloris: gris

3036738	DP PS-6	Entretoise, Coloris: rouge
3047109	DS-UT 2,5/4	Segment de flasque, Coloris: gris

Généralités

3060322	UT 4-TWIN/ 1P-F	Bride à vis pour raccordement vissé de connecteurs mâles COMBI, même forme et même pas dans chacun des blocs de jonction COMBI
---------	-----------------	--

Montage

3047183	ATP-UT-TWIN	Séparateur, Longueur: 62,1 mm, Largeur: 2,2 mm, Hauteur: 52,5 mm, Coloris: gris
3022218	CLIPFIX 35	Butée d'arrêt pour montage rapide, pour profilés NS 35/7,5 ou NS 35/15 de 35 mm, peut recevoir les rubans Zack ZB 8 et ZB 8/27, porte-repères KLM 2 et KLM, largeur : 9,5 mm, coloris : gris
3022276	CLIPFIX 35-5	Crampon terminal à montage rapide, pour profilé NS 35/7,5 ou profilé NS 35/15, équipable avec repérage ZB 5 et ZBF 5, repères KLM 2, KLM3 et KML3L, emplacements pour FBS...5, FBS...6, KSS 5, KSS 6, largeur : 5,15 mm, coloris : gris
0800886	E/NS 35 N	Butée, largeur : 9,5 mm, coloris : gris
0801704	NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM	Profilé plein, Largeur: 35 mm, Hauteur: 7,5 mm, Longueur: 2000 mm, Coloris: argenté
1206560	NS 35/ 7,5 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/7,5
0801762	NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0801733	NS 35/ 7,5 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
0801681	NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1204119	NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204122	NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206421	NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206434	NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 7,5 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201756	NS 35/15 AL UNPERF 2000MM	Profilé, par étirage, version haute, plein, 1,5 mm d'épaisseur, matériau : aluminium, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur 2000 mm
1206573	NS 35/15 CAP	Pièce de fermeture pour profilés NS 35/15
1201895	NS 35/15 CU UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Cuivre, plein, 1,5 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

1201730	NS 35/15 PERF 2000MM	Profilé, matériau : acier galvanisé et traité par passivation couche épaisse, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2000 mm
1201714	NS 35/15 UNPERF 2000MM	Profilé, matériau : acier, plein, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
0806602	NS 35/15 WH PERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1204135	NS 35/15 WH UNPERF 2000MM	Profilé chapeau 35 mm (NS 35)
1206599	NS 35/15 ZN PERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1206586	NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : galvanisé, non percé, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m
1201798	NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM	Profilé chapeau, matériau : Acier, plein, 2,3 mm d'épaisseur, hauteur 15 mm, largeur 35 mm, longueur : 2 m

Outil

1205053	SZS 0,6X3,5	Outil de déverrouillage, pour blocs de jonction ST, isolé, s'utilise aussi comme tournevis pour tête fendue, dimensions : 0,6 x 3,5 x 100 mm, manche à deux composants, antidérapant
---------	-------------	--

Pontage

3030336	FBS 2-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 2, Coloris: rouge
3030242	FBS 3-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 3, Coloris: rouge
3030255	FBS 4-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 4, Coloris: rouge
3030349	FBS 5-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 5, Coloris: rouge
3030271	FBS 10-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 10, Coloris: rouge
3030365	FBS 20-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 20, Coloris: rouge
3032224	FBS 50-6	Pont enfichable, Nombre de pôles: 50, Coloris: rouge

Repérage

3040588	PC	Etoile de détrompage, Longueur: 3 mm, Largeur: 3 mm, Hauteur: 6 mm, Coloris: rouge
0818085	UC-TM 6	Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, Repérable avec : BLUEMARK CLED, Bluemark, Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm
0824589	UC-TM 6 CUS	Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de plaque, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm
0828736	UCT-TM 6	Repères pour blocs de jonction, Plaque, blanc, vierge, Repérable avec : Thermomark C+, Thermomark C, BLUEMARK CLED, Bluemark, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm

0829602	UCT-TM 6 CUS	Repères pour blocs de jonction, à commander : sous forme de planche, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 5,6 x 10,5 mm
0811228	X-PEN 0,35	Stylo de repérage manuel d'étiquettes, sans cartouche d'encre, repérage extrêmement résistant à l'effacement, épaisseur du trait 0,35 mm
0824992	ZB 6 CUS	Repérage ZB, à commander : par bandes, blanc, impression selon les indications du client, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 6,15 x 10,5 mm
1051003	ZB 6:UNBEDRUCKT	Repérage ZB, Rubans, blanc, vierge, Repérable avec : Plotter, Type de montage: Encliquetage dans la rainure de repérage élevée, pour BJ au pas de : 6,2 mm, Surface utile: 6,15 x 10,5 mm

Produits complémentaires

Article	Désignation	Description
Connecteur mâle/adaptateur		
3060115	UP 4/ 1	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060021	UP 4/ 1-L	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060034	UP 4/ 1-L BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: bleu
3060047	UP 4/ 1-L GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: vert/jaune
3060050	UP 4/ 1-M	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060063	UP 4/ 1-M BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: bleu
3060076	UP 4/ 1-M GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: vert/jaune
3060089	UP 4/ 1-R	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060092	UP 4/ 1-R BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: bleu


3060102	UP 4/ 1-R GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: vert/jaune
3060128	UP 4/ 2	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 2, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 12,4 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060131	UP 4/ 3	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 3, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 18,6 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060144	UP 4/ 4	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 4, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 24,8 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060157	UP 4/ 5	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 5, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 31 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060160	UP 4/ 6	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 6, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 37,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060173	UP 4/ 7	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 7, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 43,4 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060186	UP 4/ 8	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 8, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 49,6 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060199	UP 4/ 9	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 9, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 55,8 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060209	UP 4/10	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 10, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 62 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060212	UP 4/11	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 11, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 68,2 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060225	UP 4/12	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 12, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 74,4 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060238	UP 4/13	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 13, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 80,6 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060241	UP 4/14	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 14, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 86,8 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3060254	UP 4/15	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 15, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 24 - 10, Largeur: 93 mm, Hauteur: 41,2 mm, Coloris: gris
3045800	UPBV 4/ 1	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris

3045716	UPBV 4/ 1-L	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045729	UPBV 4/ 1-L BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: bleu
3045732	UPBV 4/ 1-L GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: vert/jaune
3045745	UPBV 4/ 1-M	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045758	UPBV 4/ 1-M BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: bleu
3045761	UPBV 4/ 1-M GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: vert/jaune
3045774	UPBV 4/ 1-R	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045787	UPBV 4/ 1-R BU	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: bleu
3045790	UPBV 4/ 1-R GNYE	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 1, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 6,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: vert/jaune
3045813	UPBV 4/ 2	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 2, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 12,4 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045826	UPBV 4/ 3	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 3, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 18,6 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045839	UPBV 4/ 4	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 4, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 24,8 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045842	UPBV 4/ 5	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 5, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 31 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045855	UPBV 4/ 6	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 6, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 37,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045868	UPBV 4/ 7	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 7, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 43,4 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045871	UPBV 4/ 8	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 8, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 49,6 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris

3045884	UPBV 4/ 9	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 9, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 55,8 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045897	UPBV 4/10	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 10, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 62 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045907	UPBV 4/11	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 11, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 68,2 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045910	UPBV 4/12	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 12, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 74,4 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045923	UPBV 4/13	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 13, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 80,6 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045936	UPBV 4/14	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 14, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 86,8 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris
3045949	UPBV 4/15	Connecteurs, Mode de raccordement: Raccordement vissé, Nombre de pôles: 15, section :0,14 mm ² - 6 mm ² , AWG: 26 - 10, Largeur: 93 mm, Hauteur: 48,5 mm, Coloris: gris

Schémas

Schéma électrique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques