

HC-M-KV-T-M20

Référence: 1646188



<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1646188>

Raccordement vissé métallique avec protection antiflexion et dispositif antitraction, longueur du filetage : 6 mm, plage d'étanchéité du câble : 7,5 - 15 mm, capacité de serrage : 10 - 16 mm, SW 24, raccordement vissé : M20

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 017918 941321
Unité d'emballage	10 pcs.
Tarif douanier	74153300
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 524 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau de la vis de pression	laiton, nickelé
Matériau joint d'étanchéité	Perbunan
Matériau du joint torique	NBR
Ouverture écrou-chapeau	24 mm
Ouverture manchon	24 mm
Type de filetage, côté raccordement	M20
Longueur filetage de raccordement	6,00 mm

Diamètre extérieur du câble	7,5 mm ... 15 mm
Filetage	7,50 mm ... 15,00 mm
Capacités du collier antitraction	10,00 mm ... 16,00 mm
Indice de protection	IP65
Coloris	argenté
Température ambiante (fonctionnement)	-20 °C ... 80 °C

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques