

KV-M-M50-GD-(8)

Référence: 1636509


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1636509>

Presse-étoupe HEAVYCONNEC M50, métallique, traversée de paroi pour connecteurs pour lignes de données, avec joint sectionnable, diamètre de l'orifice 1 x 8 mm, largeur intérieure 37 mm

Caractéristiques commerciales

EAN	 4 046356 028233
Unité d'emballage	5 pcs.
Tarif douanier	74122000
Poids brut par pièce	kg
Donnée de page de catalogue	Page 549 (PC-2009)

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr> Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques générales

Matériau de presse-étoupe	laiton, nickelé
Matériau de la vis de pression	laiton, nickelé
Matériau du joint	TPE
Matériau du joint torique	NBR
Ouverture écrou-chapeau	50 mm
Ouverture manchon	54 mm
Type de filetage, côté raccordement	M50
Longueur filetage de raccordement	10,00 mm
Diamètre extérieur du câble	7,5 mm ... 8 mm

Filetage	7,50 mm ... 8,00 mm
Indice de protection	IP65
Température ambiante (fonctionnement)	-40 °C ... 125 °C

Approbations


Homologations

Homologations demandées :

Homologations EX :

Schémas

Dessin coté



KV-M-M50-GD-(8) ; ...-GD-(10) ; ...-GD-(2x6)

Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques