

VS-EC-MSDB SH SCO

Référence: 1440711


<http://eshop.phoenixcontact.fr/phoenix/treeViewClick.do?UID=1440711>

Connecteur mâle encastrable pour capteurs/actionneurs, Mini-B USB, M12-SPEEDCON, raccordement soudé droit

Caractéristiques commerciales

EAN	4 046356 554053
Unité d'emballage	20 pcs.
Tarif douanier	85366990
Poids brut par pièce	kg

Notez que les données indiquées ici sont issues du catalogue en ligne. Vous trouverez l'intégralité des informations et des données dans la documentation pour l'utilisateur sous <http://www.download.phoenixcontact.fr>. Les conditions générales d'utilisation pour les téléchargements sur Internet sont applicables.

Données techniques

Caractéristiques mécaniques

Nombre de pôles	4
blindé	oui
Cycles d'enfichage	≥ 100
Mode de raccordement	Picots de soudage
Température ambiante (fonctionnement)	-25 °C ... 85 °C (connecteur mâle / femelle)


Indications concernant les matériaux

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V0
Matériau de contact	Alliage de Cu
Matériau de surface du contact	Or sur nickel
Matériau de presse-étoupe	Zinc moulé sous pression, nickelé
Indice de protection	IP67

Caractéristiques électriques

Propriétés de transmission (catégorie)	CAT7, pour USB 2.0 (480 Mbits)
--	--------------------------------

Approbations



Homologations GOST

Homologations demandées :

Homologations EX :


Accessoires

Article	Désignation	Description
Eléments de protection et de fermeture		
1456187	PROT-M12 FS-PA-CHAIN-EYE-DM12	Cache de protection M12 en plastique avec bande de fixation, pour connecteurs mâles M12 non affectés avec œillets de fixation 12,0 mm


Schémas

Gab. de perç./géom. de la pastille de soud.

Connecteurs encastrables M12



Dessin schématique



Adresse

PHOENIX CONTACT SAS
52 Boulevard de Beaubourg - Emerainville
77436 Marne La Vallée Cedex 2, France
Tél : +33 (0) 1 60 17 98 98
Télécopie : +33 (0) 1 60 17 37 97
<http://www.phoenixcontact.fr>



© 2013 Phoenix Contact
Sous réserve de modifications techniques