

# KERN 283-422

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

**KERN**<sup>®</sup>



## Système de mesure

Lecture [d]:	0,200 N
Plage de mesure [Max]:	25 N
Précision (du [Max]):	0,003

## Prestation

ISO Certificate de calibrage (Traction): 961-1610

## Catégorie

Catégorie:	Dynamometres
Product Group:	Dynamometre mécanique

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	230 x 26 x 17 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	47 g
Poids net:	32 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	220 x 12 x 12 mm
Matériel carter:	aluminium