

KERN 283-502

Klein, praktisch, mobil - mechanische Präzision im Westentaschenformat

KERN[®]



Système de mesure

Lecture [d]:	1 N
Plage de mesure [Max]:	100 N
Précision (du [Max]):	0,003

Prestation

ISO Certificate de calibrage (Traction): 961-1610

Catégorie

Catégorie:	Dynamometres
Product Group:	Dynamometre mécanique

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	390 x 40 x 40 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	410 g
Poids net:	330 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	370 x 32 x 32 mm
Matériel carter:	aluminium