

KERN CKE3600-2

Selbsterklärende Zählwaage mit Laborgenauigkeit, Zählauflösung bis zu 360.000 Punkte



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 10 mg |
| Linéarité: | 50 mg |
| Plage de tare: | 3,600 kg |
| Poids de réglage recommandé: | 2 kg (F1); 1 kg (F1) |
| Portée [Max]: | 3,600 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 10 mg |
| Résolution: | 360000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | g |

Affichage

| | |
|------------------------------|------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 9 mm |
|------------------------------|------|

Comptage

| | |
|---|--------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 10 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 100 mg |
| Résolution de comptage: | 360000 |

Fonctions

| | |
|-------------------------|---------|
| Fonction de comptage: | oui |
| Pesage sous la balance: | Crochet |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|-------------------------|
| Accu: | Rchrg. battery optional |
| Durée de fonction: | 30 h |
| Durée de fonction: | 15 h |
| n/a: | CH EURO UK US |

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------------|
| Temps de charge: | 10 h |
| Tension d'entrée: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |

Prestation

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-127 |
|-------------------|---------|

Catégorie

| | |
|----------------|---------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de comptage |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 360 x 230 x 180 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 2,200 kg |
| Poids net: | 1,800 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|-------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 167 x 250 x 85 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds à vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 150 x 170 mm |