

KERN CM50-C2N

Die Praktische mit Klappdeckel

KERN®

Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie: Balances

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 135 x 203 x 30 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 300 g

Poids net: 170 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 85 x 130 x 25 mm

Matériel carter: Plastique

Matériel de plateau: Plastique

Surface de pesée (LxP): 50 x 40 mm



Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	2 mg
Linéarité:	6 mg
Poids de réglage recommandé:	5 g (M1)
Portée [Max]:	10 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	4 mg
Résolution:	5000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct g

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 9 mm

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Durée de service: 30 h

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247