

KERN EG 220-3NM

Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem



Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	2 mg
n/a:	2 g
Portée [Max]:	220 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids interne (manuel)
Reproductibilité:	1 mg
Résolution:	220000
Temps de stabilisation:	3 s
Unités de mesure:	ct dwt g lb mo oz ozt tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) tol

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,700 cm
------------------------------	----------

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	20 mg
Classe d'homologation:	II
Âchelon d'homologation [e]:	10 mg
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire):	1 mg
Poids minimale par pièce au comptage (Normal):	10 mg
Résolution de comptage:	220000

Fonctions

Détermination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	10 °C
Température d'utilisation maximale:	30 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional
Durée de fonction:	32 h
Durée de fonction:	12 h
n/a:	CH EURO

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
Homologation:	965-216

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de précision

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	320 x 410 x 230 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	3,500 kg
Poids net:	1,900 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

KERN EG 220-3NM



Der Klassiker mit dem robusten Stimmgabel-Wägesystem

Construction

Chambre de protection en option:	oui
Dimensions boîtier (LxPxH):	182 x 235 x 170 mm
Dimensions paravent de protection (LxPxH):	174 x 144 x 105 mm
Espace de pesée (LxPxH):	158 x 130 x 78 mm
Indicateur de niveau:	oui
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	inox
Pieds à vis rotatif:	oui
Surface de pesée (d):	118