

KERN EMB 1000-2

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen

KERN[®]



Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	50 h
Durée de service:	12 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
------------------	------

Prestation

Certificat DAkkS:	963-127
-------------------	---------

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance scolaire

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	220 x 290 x 150 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,300 kg
Poids net:	890 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	170 x 240 x 54 mm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Surface de pesée (d):	150

Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	10 mg
Linéarité:	50 mg
Poids de réglage recommandé:	1 kg (F1)
Portée [Max]:	1 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	10 mg
Résolution:	100000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2,500 s
Unités de mesure:	dwt g oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,500 cm
------------------------------	----------

Fonctions

Pesage sous la balance:	Crochet
-------------------------	---------

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C