

KERN EMB 200-3

Einsteiger-Laborwaage mit enormen Wägeleistungen



Alimentation en énergie

Accu:	Rchrg. battery optional
Durée de fonction:	50 h
Durée de service:	12 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	10 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance scolaire

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	220 x 290 x 150 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	1,300 kg
Poids net:	830 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	170 x 240 x 54 mm
Dimensions paravent de protection (ÅxH):	105 35
Dimensions totales (LxPxH):	170 x 240 x 92 mm
Espace de pesée (ÅxH):	96 35
Matériel carter:	Plastique
Surface de pesée (d):	82

Système de mesure

Durée de préchauffage:	2 h
Lecture [d]:	1 mg
Linéarité:	5 mg
Poids de réglage recommandé:	200 g (F1)
Portée [Max]:	200 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	1 mg
Résolution:	200000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2,500 s
Unités de mesure:	dwt g oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 1,500 cm

Fonctions

Pesage sous la balance: Crochet

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C