

KERN EOE 150K50L

Allround-Plattformwaage für Logistik, Gewerbe und Industrie



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min |
| Lecture [d]: | 50 g |
| Linéarité: | 100 g |
| Plage de tare: | 150 kg |
| Poids de réglage recommandé: | 100 kg (M3) |
| Portée [Max]: | 150 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 50 g |
| Résolution: | 3000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Unités de mesure: | kg lb |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2,500 cm |
|------------------------------|----------|

Fonctions

| | |
|---|-----|
| Fonction Data Hold: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 35 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|---------|
| Durée de service: | 60 h |
| n/a: | CE EURO |

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------------|
| Tension d'entrée: | 220 V - 240 V AC 50 Hz |
|-------------------|------------------------|

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-129 |
|-------------------|---------|

Catégorie

| | |
|----------------|---------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance plate-forme |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 630 x 595 x 100 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 15 kg |
| Poids net: | 13,100 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 210 x 110 x 45 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 505 x 505 x 65 mm |
| Longueur de câble afficheur: | 2,700 m |
| Matériel carter: | plastique |
| Matériel de plateau: | Acier lacqué |
| Support mural: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 505 x 505 mm |