

KERN FKT30K0.5L

Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]



Fonctions

| | |
|---|---------|
| Affichage de l'heure: | oui |
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de conversion: | oui |
| Fonction de dosage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Fonction PRE-TARE: | oui |
| Fonction SLEEP: | oui |
| Fonction Stand-by: | oui |
| Fonction statistique: | oui |
| Indication de capacité: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |
| Pesage sous la balance: | Crochet |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional - intern |
| Durée de fonction: | 20 h |
| Durée de fonction: | 10 h |
| Durée de service: | 20 h |
| n/a: | CH EURO |

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|---------------|
| Temps de charge: | 10 h |
| Tension d'entrée: | 100 V - 240 V |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

| | |
|----------------|------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de table |

Système de mesure

| | |
|------------------------------|--|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 500 mg |
| Linéarité: | 1 g |
| Plage de tare: | 30 kg |
| Poids de réglage recommandé: | 20 kg (E2); 10 kg (E2) |
| Portée [Max]: | 30 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 500 mg |
| Résolution: | 60000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | * ct dwt g kg lb mo oz ozt t tl (HK) tl (Singap. Malays) tl (Tw) |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,800 cm |
| Hauteur de chiffres d'écran: | 4 mm |

Comptage

| | |
|---|--------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 500 mg |
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 5 g |
| Résolution de comptage: | 60000 |

KERN FKT30K0.5L



Touchscreen-Industriewaage mit riesigem Funktionsumfang, auch mit Eichzulassung [M]

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 470 x 470 x 190 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 7,600 kg |
| Poids net: | 6,500 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions boîtier (LxPxH): | 350 x 390 x 120 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds à vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 340 x 240 mm |