

KERN FOB5K1S

Preiswerte Edelstahlwaage in kompakter Bauform



Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance de table

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 190 x 212 x 75 mm

Livraison: 24 h

Poids brut: 843,300 g

Poids net: 678,200 g

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions boîtier (LxPxH): 175 x 150 x 40 mm

Matériel carter: inox

Matériel de plateau: inox

Surface de pesée (LxP): 125 x 155 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 1 g

Linéarité: 2 g

Plage de tare: 5 kg

Poids de réglage recommandé: 5 kg (M1)

Portée [Max]: 5 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 1 g

Résolution: 5000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: dwt g lb oz ozt

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2 cm

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 95 %

Humidité de l'air minimale: 25 %

Température ambiante minimale: 10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

Alimentation en énergie

Durée de service: 20 h

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Tension d'entrée: 230 V AC 50 Hz