

# KERN HCB 99K50

Die Handlichen für erhöhte Lasten bis 1 Tonne!

# KERN®



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	50 g
Linéarité:	100 g
Poids de réglage recommandé:	50 kg (M3)
Portée [Max]:	99 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,005
Reproductibilité:	50 g
Résolution:	1980
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg lb N

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,200 cm
------------------------------	----------

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
---------------------	-----

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service:	300 h
-------------------	-------

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS:	963-129H
-------------------	----------

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Dynamomètre

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	215 x 150 x 5 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	879 g
Poids net:	570 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions boîtier (LxPxH):	80 x 45 x 150 mm
Matériel carter:	Plastique