

KERN HFB 150K50

Die professionelle Alternative bis 600 kg mit rückwärtiger Zweitanzeige



Alimentation en énergie

Durée de fonction:	40 h
Durée de fonction:	30 h
n/a:	CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	14 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129H

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Crochet peseur

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	257 x 435 x 210 mm
Livraison:	24 h
n/a:	2800
Poids brut:	3,158 kg
Poids net:	2,188 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	162 x 123 x 158,5 mm
Dimensions boîtier (LxPxH):	162 x 123 x 158,5 mm
Dimensions totales (LxPxH):	162 x 123 x 390 mm
Matériel carter:	Plastique

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	50 g
Linéarité:	100 g
Plage de tare:	149,950 kg
Poids de réglage recommandé:	150 kg (M3)
Portée [Max]:	150 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Précision (du [Max]):	0,002
Reproductibilité:	50 g
Résolution:	3000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg lb

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
Possibilité d'écran supplémentaire:	non

Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
---------------------	-----

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	0 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C