

# KERN HFB 300K100

Die professionelle Alternative bis 600 kg mit rückwärtiger Zweitanzeige



## Alimentation en énergie

Durée de fonction: 40 h

Durée de fonction: 30 h

n/a: CH EURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

Temps de charge: 14 h

Tension d'entrée: 220 V - 240 V AC 50 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129H

## Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Crochet peseur

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 435 x 255 x 210 mm

Livraison: 24 h

n/a: 2800

Poids brut: 3,200 kg

Poids net: 2,200 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 163 x 126 x 160 mm

Dimensions totales (LxPxH): 163 x 126 x 410 mm

Matériel carter: Plastique

## Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min

Lecture [d]: 100 g

Linéarité: 200 g

Plage de tare: -300000000 mg

Poids de réglage recommandé: 300 kg (M3)

Portée [Max]: 300 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Précision (du [Max]): 0,002

Reproductibilité: 100 g

Résolution: 3000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: kg lb

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2,500 cm

Possibilité d'écran supplémentaire: non

## Fonctions

Fonction Data Hold: oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 85 %

Humidité de l'air minimale: 0 %

Température ambiante minimale: 0 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C