

# KERN MBB15K2DM



Babywaage mit Eich- und Medizinzulassung für den professionellen mobilen oder stationären Einsatz in der medizinischen Diagnostik



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min   10 min
Lecture [d]:	2 g   5 g
Linéarité:	2 g   5 g
Poids de réglage recommandé:	15 kg (M1)
Portée [Max]:	6 kg   15 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	2 g   5 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Unités de mesure:	kg

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	40 g
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	2 g   5 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

## Fonctions

Fonction Data Hold:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

## Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	50 h
Durée de service:	50 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Temps de charge:	14 h
Tension d'entrée:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-128.

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Pèse-bébé

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	600 x 330 x 230 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5,380 kg
Poids net:	3,640 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

## Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	210 x 110 x 50 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	265 x 265 x 65 mm
Dimensions totales (LxPxH):	560 x 295 x 136 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	95 cm
Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Pieds Å vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	560 x 295 mm