

KERN MWS400K100DM

Rollstuhlwaage mit niedriger Bauhöhe für bequemes Auffahren - mit Eich- und Medizinzulassung



Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 10 min 10 min |
| Lecture [d]: | 100 g 200 g |
| Linéarité: | 100 g 200 g |
| Poids de réglage recommandé: | 400 kg (M1) |
| Portée [Max]: | 300 kg 400 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 100 g 200 g |
| Résolution: | 3 2.000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Unités de mesure: | kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 2,500 cm |
|------------------------------|----------|

Données de vérification

| | |
|---|-----|
| Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU: | oui |
|---|-----|

| | |
|-----------------------------------|---------------|
| Charge minimale [Min]: | 2 kg |
| Classe d'homologation: | III |
| Åchelonnement d'homologation [e]: | 100 g 200 g |
| Homologation en usine possible: | oui |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |

Fonctions

| | |
|---|-----|
| Fonction Data Hold: | oui |
| Fonction IMC: | oui |
| Fonction PRE-TARE: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 5 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 35 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional - intern |
| Durée de fonction: | 45 h |
| Durée de service: | 50 h |
| n/a: | CH EURO UK |

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|--------------------------|
| Temps de charge: | 14 h |
| Tension d'entrée: | 100 V - 240 V 50 / 60 Hz |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-250

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-130 |
| Homologation: | 965-130 |

Catégorie

| | |
|----------------|--|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Plateforme de pesée pour chaise roulante |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 1420 x 1200 x 130 mm |
| Livraison: | 48 h |
| Poids brut: | 52,600 kg |
| Poids net: | 42,200 kg |
| Type de l'envoi: | Transporteur |

Construction

| | |
|-------------------------------|---------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 210 x 110 x 50 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 1255 x 1060 x 60 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 1255 x 1060 x 69 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Longueur de câble: | 1,800 m |
| Longueur de câble afficheur: | 1,800 m |
| Matériel carter: | Acier lacqué |
| Matériel de plateau: | Acier lacqué |
| Pieds Å vis rotatif: | oui |
| Support mural: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 1000 x 1000 mm |