

KERN SFB 100K10HIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Fonctions

Fonction de comptage:	oui
Fonction de mémoire de totalisation:	oui
Pesage avec plage de tolérance:	oui
Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux):	oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	95 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction:	35 h
Durée de fonction:	20 h
n/a:	CHEURO UK

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entrée:	110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

Certificat DAkkS: 963-129

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance d'industrie

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	800 x 465 x 225 mm
Livraison:	24 h
n/a:	2800
Poids brut:	14,700 kg
Poids net:	12,400 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Système de mesure

Durée de préchauffage:	30 min
Lecture [d]:	10 g
Linéarité:	10 g
Plage de tare:	-100000000 mg
Poids de réglage recommandé:	100 kg (M1)
Portée [Max]:	100 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	10 g
Résolution:	10000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 5,200 cm

KERN SFB 100K10HIP



Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	266 x 175 x 96 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	400 x 300 x 120 mm
Dimensions totales (LxPxH):	300 x 550 x 610 mm
Hauteur de la colonne:	40 cm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble afficheur:	3 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds À vis rotatif:	oui
Support mural:	oui
Surface de pesée (LxP):	400 x 300 mm