

KERN SFB10K1HIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Fonctions

| | |
|---|-----|
| Fonction de comptage: | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation: | oui |
| Pesage avec plage de tolérance: | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale: | 95 % |
| Humidité de l'air minimale: | 10 % |
| Température ambiante minimale: | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|-----------|
| Durée de fonction: | 35 h |
| Durée de fonction: | 20 h |
| n/a: | CHEURO UK |

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

| | |
|-------------------|------------------|
| Temps de charge: | 12 h |
| Tension d'entrée: | 110 V - 230 V AC |

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

| | |
|----------------|---------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance d'industrie |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 695 x 415 x 225 mm |
| Livraison: | 24 h |
| n/a: | 2800 |
| Poids brut: | 9,780 kg |
| Poids net: | 7,733 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Système de mesure

| | |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage: | 30 min |
| Lecture [d]: | 1 g |
| Linéarité: | 1 g |
| Plage de tare: | -10000000 mg |
| Poids de réglage recommandé: | 10 kg (M1) |
| Portée [Max]: | 10 kg |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité: | 1 g |
| Résolution: | 10000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 2 s |
| Unités de mesure: | kg |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 5,200 cm |
|------------------------------|----------|

KERN SFB 10K1HIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Construction

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 270 x 170 x 100 mm |
| Dimensions plateau (LxPxH): | 300 x 240 x 105 mm |
| Dimensions totales (LxPxH): | 300 x 400 x 395 mm |
| Hauteur de la colonne: | 20 cm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Longueur de câble afficheur: | 3 m |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds À vis rotatif: | oui |
| Support mural: | oui |
| Surface de pesée (LxP): | 300 x 240 mm |