

KERN SFB50K5LHIP

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



Pesage avec plage de tolérance: oui

Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): oui

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 95 %

Humidité de l'air minimale: 10 %

Température ambiante minimale: -10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

Alimentation en énergie

Durée de fonction: 35 h

Durée de fonction: 20 h

n/a: CH EURO UK US

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Temps de charge: 12 h

Tension d'entrée: 110 V - 230 V AC

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS: 963-128

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance d'industrie

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 465 x 790 x 230 mm

Livraison: 24 h

n/a: 2800

Poids brut: 14,700 kg

Poids net: 12,400 kg

Type de l'envoi: Service d'expédition de colis

Système de mesure

Durée de préchauffage: 30 min

Lecture [d]: 5 g

Linéarité: 5 g

Poids de réglage recommandé: 50 kg (M1)

Portée [Max]: 50 kg

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 5 g

Résolution: 10000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 5,200 cm

Fonctions

Fonction de comptage: oui

Fonction de mémoire de totalisation: oui

KERN SFB50K5LHIP



Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH): 266 x 165 x 96 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 400 x 300 x 128 mm

Dimensions totales (LxPxH): 400 x 460 x 590 mm

Hauteur de la colonne: 40 cm

Indicateur de niveau: oui

Longueur de câble afficheur: 3 m

Matériel de plateau: inox

Pieds à vis rotatif: oui

Support mural: oui

Surface de pesée (LxP): 400 x 300 mm