

# KERN SFB 60K20HIPM

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



|                                  |         |
|----------------------------------|---------|
| Charge minimale [Min]:           | 400 g   |
| Classe d'homologation:           | III     |
| Åchelon d'homologation [e]:      | 20 g    |
| Homologation en usine possible:  | oui     |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |

## Fonctions

|   |     |
|---|-----|
| Fonction de comptage:                             | oui |
| Fonction de mémoire de totalisation:              | oui |
| Pesage avec plage de tolérance:                   | oui |
| Pesée sans secousse (Programme de pesée animaux): | oui |

## Conditions d'environnement

|                                     |        |
|-------------------------------------|--------|
| Humidité de l'air maximale:         | 95 %   |
| Humidité de l'air minimale:         | 0 %    |
| Température ambiante minimale:      | -10 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 40 °C  |

## Alimentation en énergie

|                    |            |
|--------------------|------------|
| Durée de fonction: | 35 h       |
| Durée de fonction: | 20 h       |
| n/a:               | CH EURO UK |

n/a: Bloc d'alimentation externe

## Alimentation en énergie

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Temps de charge:  | 12 h             |
| Tension d'entrée: | 110 V - 230 V AC |

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-249

|                   |         |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-129 |
| Homologation:     | 965-229 |

## Catégorie

|                |                     |
|----------------|---------------------|
| Catégorie:     | Balances            |
| Product Group: | Balance d'industrie |

## Emballage & expédition

|                               |                               |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 420 x 700 x 220 mm            |
| Livraison:                    | 24 h                          |
| n/a:                          | 2800                          |
| Poids brut:                   | 9,700 kg                      |
| Poids net:                    | 8,250 kg                      |
| Type de l'envoi:              | Service d'expédition de colis |

## Système de mesure

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Durée de préchauffage:       | 10 min                      |
| Lecture [d]:                 | 20 g                        |
| Linéarité:                   | 20 g                        |
| Plage de tare:               | -60000000 mg                |
| Poids de réglage recommandé: | 60 kg (M1)                  |
| Portée [Max]:                | 60 kg                       |
| Possibilités de réglage:     | Ajustage avec poids externe |
| Reproductibilité:            | 20 g                        |
| Résolution:                  | 3000                        |
| Système de pesage:           | Jauge de contrainte         |
| Temps de stabilisation:      | 2 s                         |
| Unités de mesure:            | kg                          |

## Affichage

|                              |          |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 5,200 cm |
|------------------------------|----------|

## Données de vérification

Autorisation d'homologation selo oui

2014/31/EU:

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com

# KERN SFB 60K20HIPM

Edelstahl-Plattformwaage mit Staub- und Spritzwasserschutz IP65 und Eichzulassung [M]



## Construction

|                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| Dimensions afficheur (LxPxH): | 266 x 165 x 96 mm  |
| Dimensions plateau (LxPxH):   | 300 x 240 x 100 mm |
| Dimensions totales (LxPxH):   | 300 x 400 x 590 mm |
| Hauteur de la colonne:        | 20 cm              |
| Indicateur de niveau:         | oui                |
| Longueur de câble afficheur:  | 3 m                |
| Matériel de plateau:          | inox               |
| Pieds à vis rotatif:          | oui                |
| Support mural:                | oui                |
| Surface de pesée (LxP):       | 240 x 300 mm       |