

KERN TCB 200-1

Jetzt geht's rund - Wiegen im Taschenformat

KERN®



Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance de poche

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	96 x 120 x 21 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	105,600 g
Poids net:	50,400 g
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Construction

Matériel carter:	Plastique
Matériel de plateau:	Plastique
Surface de pesée (d):	80

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min
Lecture [d]:	100 mg
Linéarité:	200 mg
Poids de réglage recommandé:	100 g (M3)
Portée [Max]:	200 g
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	100 mg
Résolution:	2000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	g

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	9 mm
------------------------------	------

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	85 %
Température ambiante minimale:	5 °C
Température d'utilisation maximale:	35 °C

Alimentation en énergie

Durée de service:	10 h
-------------------	------

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-247

Certificat DAkkS: 963-127

KERN & SOHN GmbH · Ziegelei 1 · 72336 Balingen · Germany · Tel. +49-(0)7433 - 99 33-0 · www.kern-sohn.com