



Série MBR



Modèle	MBR 12/24-100	MBR 12/24-160	MBR 12/24-500
Tension nominale (Vdc)	12/24	12/24	12/24
Courant de charge max. (A)	100	160	500
Seuil de connection (Vdc) \pm 2%	13.2/26.4	13.2/26.4	13.2/26.4
Seuil de déconnection (Vdc) \pm 2%	12.8/25.6	12.8/25.6	12.8/25.6
Parc de batteries	2		
Démarrage de l'alternateur	.	.	.
Contact de démarrage pour mise en parallèle batteries	.	.	.
Micro contact pour affichage à distance de l'état	.	.	.
Dimensions HxLxL (mm)	46x46x80	46x93x96	72x70x80
Poids (gr)	110	300	417
Consommation	< 5mA		
Protection de la batterie auxiliaire contre la surtension	16 / 32Vdc		
Connection côté batterie	M6		M8
Autres connections	6.3 mm Faston		
Garantie	2 ans		
Normes	EN 50081-1 (emission) EN 50082-1 (immunity) Automotive Directive 95/54/CE		