

BA 241309 F-7024



Bocube Alu

Boîtier avec couvercle membrane, gris graphite, caches anodisés, à charnière

N°. de cde: **00125234**

Couleur du groupe de boîtiers

Gris graphite, analogue à RAL 7024 ; gris clair, analogue à RAL 7035 ; coloris spéciaux sur demande


Type de protection

IP 66/IP 67/IP 69 DIN EN 60529)

Matériau de boîtier

Boîtier : GD Al Si 12, joint PU injecté ; charnière / caches : Al Mg Si 0,5 thermolaqué / alu anodisé incolore

Fourniture : Boîtier avec charnière et matériel de fixation



A	259 mm
B	128 mm
C	90 mm
a1	213,5 mm
a2	214,5 mm
b1	114,5 mm
b2	118,5 mm
c1	81,5 mm

Dessins techniques

Croquis pour catalogue en format DXF :

[00125234_BA-241309-F-7024.dxf](#) (3.0 MB)

Croquis pour catalogue en format PDF :

[00125234_BA-241309-F-7024.pdf](#) (240 KB)

Données 3D de produit en format STEP :

[Inscription nécessaire](#)

Croquis de base pour valorisations :

[00125234_BA-241309-F-7024-G.dxf](#) (2.2 MB)

Instructions de montage


[Bocube_Alu_00911501.pdf](#) (127 KB)

[DAE-D11_Montageanleitung_Datenblatt_DE.pdf](#) (350 KB)

[DAE-D11_Assembly_Instructions_Datasheet_EN.pdf](#) (285 KB)

Téléchargement du chapitre [Bocube_Alu_F.pdf](#) (247 KB)


Accessoires



Fixations murales

00500205 [BA WL 13 - 7035](#) Pour BA ..13..

00500204 [BA WL 13 - 7024](#) Pour BA ..13..



Membrane compensatrice DAE

52011000 [DAE-D11](#) membrane autocollante ø 11 mm



Plaques de montage, bakélite, 2 mm

00605200 [BA MH 2413](#) Pour BA 2413..



Rails DIN EN 60715 TH 15

22151902 [TS 15](#) Pour BA 2413..



Rails DIN EN 60715 G 32

22321902 [TS 32](#) Pour BA 2413..



Rails DIN EN 60715 TH 35

22351902 [TS 35](#) Pour BA 2413..

* = Disponible sur demande.