


KERN BIC3T-3L

Hochauflösende Bodenwaage mit 2x3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis



Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-252

Certificat DAkkS: 963-132

Catégorie

Catégorie: Balances

Product Group: Balance au sol

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH): 1550 x 1550 x 265 mm

Livraison: 48 h

Poids brut: 200 kg

Poids net: 150 kg

Type de l'envoi: Transporteur

Construction

Dimensions (LxPxH): 1500 x 1500 x 108 mm

Dimensions afficheur (LxPxH): 235 x 114 x 51 mm

Dimensions plateau (LxPxH): 1500 x 1500 x 108 mm

Indicateur de niveau: oui

Longueur de câble: 5 m

Longueur de câble afficheur: 5 m

Pieds Å vis rotatif: oui

Surface de pesée (LxP): 1500 x 1500 mm

Système de mesure

Durée de préchauffage: 10 min | 10 min

Lecture [d]: 500 g | 1000 g

Linéarité: 1,500 kg | 3 kg

Plage de tare: -3000000000 mg

Poids de réglage recommandé: 3000 kg (M2)

Portée [Max]: 1,500 t | 3 t

Possibilités de réglage: Ajustage avec poids externe

Reproductibilité: 500 g | 1000 g

Résolution: 3 3.000

Système de pesage: Jauge de contrainte

Temps de stabilisation: 2 s

Unités de mesure: g kg lb oz

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran: 2,500 cm

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale: 80 %

Humidité de l'air minimale: 0 %

Température ambiante minimale: -10 °C

Température d'utilisation maximale: 40 °C

Alimentation en énergie

Durée de service: 60 h

n/a: AUS EURO UK US

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en énergie

Tension d'entrée: 100 V - 240V AC 50/60Hz
0.3A