


KERN EWJ600-2SM

Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]



Système de mesure

| | |
|------------------------------|---|
| Durée de préchauffage: | 2 h |
| Lecture [d]: | 10 mg |
| Linéarité: | 30 mg |
| n/a: | 20 g |
| Poids de réglage recommandé: | 600 g (F1) |
| Portée [Max]: | 600 g |
| Possibilités de réglage: | Ajustage avec poids interne (automatique) |
| Reproductibilité: | 10 mg |
| Résolution: | 60000 |
| Système de pesage: | Jauge de contrainte |
| Temps de stabilisation: | 3 s |
| Unités de mesure: | g |

Affichage

| | |
|------------------------------|----------|
| Hauteur de chiffres d'écran: | 1,650 cm |
|------------------------------|----------|

Données de vérification

| | |
|---|---------|
| Autorisation d'homologation selon 2014/31/EU: | oui |
| Charge minimale [Min]: | 500 mg |
| Classe d'homologation: | II |
| Åchelon d'homologation [e]: | 100 mg |
| Homologation en usine possible: | oui |
| Periodic Verification for Italy: | 969-112 |

Comptage

| | |
|---|-------|
| Poids minimale par pièce au comptage (laboratoire): | 20 mg |
|---|-------|

| | |
|--|--------|
| Poids minimale par pièce au comptage (Normal): | 200 mg |
| Résolution de comptage: | 30000 |

Fonctions

| | |
|-------------------------------|-----|
| Détermination du pourcentage: | oui |
| Fonction de comptage: | oui |

Conditions d'environnement

| | |
|-------------------------------------|-------|
| Humidité de l'air maximale: | 80 % |
| Température ambiante minimale: | 15 °C |
| Température d'utilisation maximale: | 30 °C |

Alimentation en énergie

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| Accu: | Rchg. battery optional - intern |
| Durée de fonction: | 15 h |
| Durée de fonction: | 10 h |
| n/a: | CHEUROUKUS |

| | |
|------|-----------------------------|
| n/a: | Bloc d'alimentation externe |
|------|-----------------------------|

Alimentation en énergie

| | |
|------------------|-----|
| Temps de charge: | 4 h |
|------------------|-----|

Prestation

| | |
|-------------------|---------|
| Certificat DAkkS: | 963-127 |
| Homologation: | 965-216 |

Catégorie

| | |
|----------------|----------------------|
| Catégorie: | Balances |
| Product Group: | Balance de précision |

Emballage & expédition

| | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| Dimensions emballage (LxPxH): | 400 x 590 x 430 mm |
| Livraison: | 24 h |
| Poids brut: | 6,110 kg |
| Poids net: | 3,100 kg |
| Type de l'envoi: | Service d'expédition de colis |

Construction

| | |
|--|-------------------|
| Dimensions boÅtier (LxPxH): | 220 x 315 x 90 mm |
| Dimensions paravent de protection (LxPxH): | 158 x 143 x 82 mm |

KERN EWJ600-2SM



Hochwertige Präzisionswaage mit interner Justierautomatik und Eichzulassung [M]

| | |
|-----------------------------|--------------------|
| Dimensions totales (LxPxH): | 220 x 315 x 180 mm |
| Espace de pesée (LxPxH): | 145 x 160 x 80 mm |
| Indicateur de niveau: | oui |
| Matériel carter: | Plastique |
| Matériel de plateau: | inox |
| Pieds À vis rotatif: | oui |
| Surface de pesée (d): | 135 |