


# KERN KFP 600V40SM

Edelstahl-Plattform mit IP68-Schutz



## Système de mesure

Lecture [d]:	200 g
Portée [Max]:	600 kg
Résolution (non homologable):	3000

## Données de vérification

Charge minimale [Min]:	4 kg
Åchelon d'homologation [e]:	200 g

## Prestation

Adjustment at the location of installation: abhängig von  
Auflösung/Max | depends  
on resolution and capacity

Certificat DAkkS:	963-130
-------------------	---------

## Catégorie

Catégorie:	Plates-formes
Product Group:	Pont bascule

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1150 x 1150 x 350 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	116 kg
Poids net:	95 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

## Construction

Dimensions plateau (LxPxH):	1000 x 1000 x 80 mm
Longueur de câble:	5 m
Matériel de plateau:	inox
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	1000 x 1000 mm