

KERN RIB 10K-3HM



Hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]



Charge minimale [Min]:	40 g 100 g
Classe d'homologation:	III
Åchelon d'homologation [e]:	2 g 5 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en énergie

Accu:	Rchg. battery optional - intern
Durée de fonction:	80 h
Durée de fonction:	40 h
n/a:	CH EURO UK

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

Alimentation en énergie

Temps de charge:	14 h
Tension d'entrée:	220 V - 240 V AC 50 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-248

Certificat DAkkS:	963-128
Homologation:	965-228

Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance poids-prix

Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	450 x 400 x 210 mm
Livraison:	24 h
Poids brut:	5,500 kg
Poids net:	3,800 kg
Type de l'envoi:	Service d'expédition de colis

Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min 10 min
Lecture [d]:	2 g 5 g
Linéarité:	2 g 5 g
Plage de tare:	14,995 kg
Poids de réglage recommandé:	10 kg (M1); 5 kg (M1)
Portée [Max]:	6 kg 15 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	2 g 5 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	g kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	1,800 cm
Possibilité d'écran supplémentaire:	oui

Données de vérification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
--	-----

KERN RIB 10K-3HM



Hochwertige Ladenwaage mit großem Artikelspeicher, komfortabler Bedienphilosophie und Eichzulassung [M]

Construction

Dimensions bořtier (LxPxH):	325 x 400 x 400 mm
Dimensions totales (LxPxH):	325 x 400 x 400 mm
Hauteur de la colonne:	53 cm
Indicateur de niveau:	oui
Matřriel carter:	Plastique
Matřriel de plateau:	inox
Pieds ř vis rotatif:	oui
Surface de pesķe (LxP):	294 x 225 mm