

KERN BFS1T-4SNM



Bodenwaage mit verschraubter Wageplatte (IP67), Stuckzahlfunktion, 99 Artikelspeicherplatzen und Eichzulassung [M]



Resolution de comptage: 3000

Fonctions

Determination du pourcentage:	oui
Fonction de comptage:	oui
Fonction de memoire de totalisation:	oui
Fonction PRE-TARE:	oui
Pesage avec plage de tolerance:	oui

Conditions d'environnement

Humidite de l'air maximale:	80 %
Humidite de l'air minimale:	0 %
Temperature ambiante minimale:	-10 °C
Temperature d'utilisation maximale:	40 °C

Alimentation en nergie

Accu:	Rchg. battery optional (factory)
Duree de fonction:	40 h
Duree de fonction:	30 h
n/a:	CH EURO UK US

n/a: Bloc d'alimentation externe

Alimentation en nergie

Temps de charge:	12 h
Tension d'entree:	100 V - 240 V 50 / 60 Hz

Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificat DAkkS:	963-130
Homologation:	965-230

Categorie

Categorie:	Balances
Product Group:	Balance au sol

Emballage & expedition

Dimensions emballage (LxPxH):	1120 x 1080 x 220 mm
Livraison:	120 h
Poids brut:	130 kg
Poids net:	105 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

Systeme de mesure

Duree de prechauffage:	10 min
Lecture [d]:	500 g
Linearite:	500 g
Plage de tare:	-1500000000 mg
Poids de reglage recommande:	1500 kg (M2)
Portee [Max]:	1,500 t
Possibilites de reglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilite:	500 g
Resolution:	3000
Systeme de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unites de mesure:	kg

Affichage

Hauteur de chiffres d'cran:	1,650 cm
Hauteur de chiffres d'cran:	1,300 cm

Donnees de verification

Autorisation d'homologation selo 2014/31/EU:	oui
Charge minimale [Min]:	10 kg
Classe d'homologation:	III
chelon d'homologation [e]:	500 g
Homologation en usine possible:	oui
Periodic Verification for Italy:	969-112

Comptage

Poids de reference:	oui
Poids minimale par piece au comptage (laboratoire):	500 g
Poids minimale par piece au comptage (Normal):	5 kg

KERN BFS1T-4SNM



Bodenwaage mit verschraubter Wageplatte (IP67), Stuckzahlfunktion, 99 Artikelspeicherplatzen und Eichzulassung [M]

Construction

Dimensions afficheur (LxPxH):	260 x 150 x 65 mm
Dimensions botier (LxPxH):	260 x 150 x 65 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	1000 x 1000 x 85 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de cble afficheur:	5 m
Matriel de plateau:	Acier lacqu
Pieds  vis rotatif:	oui
Surface de pese (LxP):	1000 x 1000 mm