


# KERN BIC1T-4S

Hochauflösende Bodenwaage mit 2x3000 [d] und top Preis-Leistungs-Verhältnis



## Système de mesure

Durée de préchauffage:	10 min   10 min
Lecture [d]:	200 g   500 g
Linéarité:	1 kg
Plage de tare:	-1500000000 mg
Poids de réglage recommandé:	1500 kg (M2)
Portée [Max]:	600 kg   1500 kg
Possibilités de réglage:	Ajustage avec poids externe
Reproductibilité:	500 g
Résolution:	3 3.000
Système de pesage:	Jauge de contrainte
Temps de stabilisation:	2 s
Unités de mesure:	g kg lb oz

## Affichage

Hauteur de chiffres d'écran:	2,500 cm
------------------------------	----------

## Conditions d'environnement

Humidité de l'air maximale:	80 %
Humidité de l'air minimale:	0 %
Température ambiante minimale:	-10 °C
Température d'utilisation maximale:	40 °C

## Alimentation en énergie

Durée de service:	60 h
n/a:	AUS EURO UK US

n/a:	Bloc d'alimentation externe
------	-----------------------------

## Alimentation en énergie

Tension d'entrée:	100 V - 240V AC 50/60Hz 0.3A
-------------------	---------------------------------

## Prestation

Adjustment at the location of installation: 961-250

Certificat DAkkS: 963-130

## Catégorie

Catégorie:	Balances
Product Group:	Balance au sol

## Emballage & expédition

Dimensions emballage (LxPxH):	1050 x 1050 x 260 mm
Livraison:	48 h
Poids brut:	150 kg
Poids net:	130 kg
Type de l'envoi:	Transporteur

## Construction

Dimensions (LxPxH):	1200 x 1000 x 108 mm
Dimensions afficheur (LxPxH):	235 x 114 x 51 mm
Dimensions plateau (LxPxH):	1000 x 1000 x 108 mm
Indicateur de niveau:	oui
Longueur de câble:	5 m
Longueur de câble afficheur:	5 m
Pieds Å vis rotatif:	oui
Surface de pesée (LxP):	1000 x 1000 mm